

CABTITE BP 25MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Similar to illustration

Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Červená, Výška: 30 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Číslo objednávky	2652460000
Typ	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
Množství	25 items

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0.9842 inch
Délka	30 mm	Délka (v palcích)	1.1811 inch
Průměr	25 mm	Čistá hmotnost	2.1 g

Teploty

Provozní teplota -60 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	25 mm	Vnější průměr kabelu, min.	25 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP66	Základní materiál	Polyamid

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		