


THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, Bílá
Číslo objednávky	2657210000
Typ	THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675948
Množství	400 items

THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.07 mm	Hloubka (v palcích)	0.0028 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	63.5 mm	Šířka (v palcích)	2.5 inch
Čistá hmotnost	0.42 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje


Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo		
Typ tisku	prázdný		
Metoda tisku	Tepelný přenos		
Verze	Samolepicí		
Šířka	63.5 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Bílá		
Halogen	Ano		
Základní materiál	Vinylová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků	
Schválení podle UL 969	Ne		
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		
Počet na roli	400		

Označení vodičů a kabelů

Průřez propojení AWG, max.	AWG 2	Halogen	Ano
Průřez propojení AWG, min.	AWG 6	Průřez vodiče, max.	113 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	12 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm
Vnější prům. vodiče	8 - 12 mm	Průřez připojeného vodiče	113 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		