

### Obrázek výrobku



1pólové lišty rozvodů fází typu vidlice se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skříňce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Verze                     | Fázová proudová lišta (svorkovnice), 63, Počet pólů: 9, Izolované: , 10 |
| Číslo objednávky          | <a href="#">2657790000</a>  |
| Typ                       | G-1L-160/10   |
| GTIN (EAN)                | 4050118672732   |
| Množství                  | 20 items  |
| Stav objednávky           | Přerušeno   |
| Poslední datum objednávky | 2024-08-30T00:00:00+02:00   |
| Alternativní výrobek      | <a href="#">G-1L-1000/10</a>  |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 16.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.6614 inch |
| Výška          | 16.5 mm | Výška (v palcích)   | 0.6496 inch |
| Šířka          | 160 mm  | Šířka (v palcích)   | 6.2992 inch |
| Čistá hmotnost | 13.11 g |                     |             |

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Údaje materiálu

Barevný Šedá

## Data hodnocení

|                  |                    |                  |       |
|------------------|--------------------|------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 10 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud  | 63 A               |                  |       |

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 17.80 mm

## Všeobecně


Počet pólů 9

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Nákresy

## Výkres



## Příslušenství

### Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

### Všeobecné objednáací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FIT 25 GN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659050000</a> | Pomocné připojení (svorka), 25 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FIT 25 SN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659060000</a> | Pomocné připojení (svorka), 25 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |  |
| Množství   | 30 ST                      |  |
| Typ        | FIT 50 GN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659070000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |
| Typ        | FIT 50 GN/F                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659090000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |
| Typ        | FIT 50 SN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659080000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |
| Typ        | FIT 50 SN/F                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659100000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |

**Příslušenství****Koncová víčka a kryty**

Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | PROTECTION COVER G+S /5    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659040000</a> | Víko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | END CAP G+S 1L/10-16       | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2658970000</a> | Víko svorky, Šedá, Výška: 16.8 mm, Šířka: 4.5 mm, Hloubka: 16.8 mm |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671551              |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |