


Obrázek výrobku



1pólové lišty rozvodů fází typu vidlice se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skříňce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fázová proudová lišta (svorkovnice), 80, Počet pólů: 57, Izolované: Ano, 16
Číslo objednávky	2657880000
Typ	G-1L-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672640
Množství	50 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2025-06-01T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.6614 inch
Výška	16.5 mm	Výška (v palcích)	0.6496 inch
Šířka	1016 mm	Šířka (v palcích)	39.9999 inch
Čistá hmotnost	51.54 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Barevný Šedá

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm² Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý proud 80 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 17.80 mm

Všeobecně


Počet pólů 57

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06
ECLASS 15.0 27-37-13-06

Nákresy

Výkres



Příslušenství

Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FIT 25 GN	Verze
Číslo	2659050000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671483	
Množství	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Verze
Číslo	2659060000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671476	
Množství	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Verze
Číslo	2659070000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671469	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Verze
Číslo	2659090000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671445	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Verze
Číslo	2659080000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671452	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 SN/F	Verze
Číslo	2659100000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671438	
Množství	3 ST	

Příslušenství**Koncová víčka a kryty**

Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Verze
Číslo	2659040000	Víko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671490	
Množství	10 ST	
Typ	END CAP G+S 1L/10-16	Verze
Číslo	2658970000	Víko svorky, Šedá, Výška: 16.8 mm, Šířka: 4.5 mm, Hloubka: 16.8 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671551	
Množství	50 ST	