


Obrázek výrobku



2pólové lišty rozvodů fází typu vidlice se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skřínce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Fázová proudová lišta (svorkovnice), 80, Počet pólů: 56, Izolované: Ano, 16 |
| Číslo objednávky | 2658160000 |
| Typ | G-2L-1000/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118672367 |
| Množství | 25 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |
| K dispozici do | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 9.3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.3661 inch |
| Výška | 28.5 mm | Výška (v palcích) | 1.122 inch |
| Šířka | 1016 mm | Šířka (v palcích) | 39.9999 inch |
| Čistá hmotnost | 67.6 g | | |

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Údaje materiálu

Barevný Šedá

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 16 mm ² | Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud | 80 A | | |

Rozměry

Rozteč v mm (P) 17.80 mm

Všeobecně


Počet pólů 56

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

Nákresy

Výkres



Příslušenství

Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FIT 25 GN | Verze |
| Číslo | 2659050000 | Pomocné připojení (svorka), 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | FIT 25 SN | Verze |
| Číslo | 2659060000 | Pomocné připojení (svorka), 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Množství | 30 ST | |
| Typ | FIT 50 GN | Verze |
| Číslo | 2659070000 | Pomocné připojení (svorka), 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Množství | 3 ST | |
| Typ | FIT 50 GN/F | Verze |
| Číslo | 2659090000 | Pomocné připojení (svorka), 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Množství | 3 ST | |
| Typ | FIT 50 SN | Verze |
| Číslo | 2659080000 | Pomocné připojení (svorka), 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Množství | 3 ST | |
| Typ | FIT 50 SN/F | Verze |
| Číslo | 2659100000 | Pomocné připojení (svorka), 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| Množství | 3 ST | |

Příslušenství**Koncová víčka a kryty**

Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PROTECTION COVER G+S /5 | Verze |
| Číslo | 2659040000 | Víko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | END CAP G+S 2L/16 | Verze |
| Číslo | 2658990000 | Víko svorky, Šedá, Výška: 21.2 mm, Šířka: 8.3 mm, Hloubka: 16.8 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118671537 | |
| Množství | 10 ST | |