

2pólové lišty rozvodů fází typu vidlice se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skřínce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fázová proudová lišta (svorkovnice), 63, Počet pólů: 46, Izolované: Ano, 10
Číslo objednávky	2658170000
Typ	G-2L+9-1000/10
GTIN (EAN)	4050118672350
Množství	25 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-06-01T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	9.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.3661 inch
Výška	28.5 mm	Výška (v palcích)	1.122 inch
Šířka	1016 mm	Šířka (v palcích)	39.9999 inch
Čistá hmotnost	65.52 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Barevný Šedá

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	10 mm ²	Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	63 A		

Rozměry

Rozteč v mm (P) 17.80 mm

Všeobecně


Počet pólů 46

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Nákresy

Výkres



Příslušenství

Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FIT 25 GN	Verze
Číslo	2659050000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671483	
Množství	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Verze
Číslo	2659060000	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671476	
Množství	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Verze
Číslo	2659070000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671469	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Verze
Číslo	2659090000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671445	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Verze
Číslo	2659080000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671452	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 SN/F	Verze
Číslo	2659100000	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671438	
Množství	3 ST	

Příslušenství

Koncová víčka a kryty



Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Verze
Číslo	2659040000	Víko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671490	
Množství	10 ST	
Typ	END CAP G+S 2L/10	Verze
Číslo	2658980000	Víko svorky, Šedá, Výška: 9.3 mm, Šířka: 8.2 mm, Hloubka: 14.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671544	
Množství	10 ST	