

### Obrázek výrobku



2pólové lišty rozvodů fází typu kontaktu se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skřínce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Fázová proudová lišta (svorkovnice), 80, Počet pólů: 56, Izolované: Ano, 16 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2658280000</a>  |
| Typ              | S-2L-1000/16  |
| GTIN (EAN)       | 4050118672244   |
| Množství         | 25 items  |
| Stav objednávky  | Přerušeno   |
| K dispozici do   | 2025-06-01T00:00:00+02:00   |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |              |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 9.3 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.3661 inch  |
| Výška          | 27 mm   | Výška (v palcích)   | 1.063 inch   |
| Šířka          | 1016 mm | Šířka (v palcích)   | 39.9999 inch |
| Čistá hmotnost | 84 g    |                     |              |

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje materiálu

Barevný Šedá

## Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm<sup>2</sup> Jmenovité napětí 400 V  
Jmenovitý proud 80 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 17.80 mm

## Všeobecně



Počet pólů 56

## Klasifikace

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215  
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06  
ECLASS 15.0 27-37-13-06

## Nákresy

## Výkres



## Příslušenství

### Koncová víčka a kryty



Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | END CAP G+S 2L/16          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2658990000</a> | Víko svorky, Šedá, Výška: 21.2 mm, Šířka: 8.3 mm, Hloubka: 16.8 mm |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671537              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |

### Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FIT 25 GN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659050000</a> | Pomocné připojení (svorka), 25 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FIT 25 SN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659060000</a> | Pomocné připojení (svorka), 25 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |  |
| Množství   | 30 ST                      |  |
| Typ        | FIT 50 GN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659070000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |
| Typ        | FIT 50 GN/F                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659090000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |

## Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FIT 50 SN                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659080000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |
| Typ        | FIT 50 SN/F                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659100000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |  |
| Množství   | 3 ST                       |  |

## Koncová víčka a kryty



Koncová víčka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | PROTECTION COVER G+S /5    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2659040000</a> | Víčko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |