


### Obrázek výrobku



3pólové lišty rozvodů fází typu kontaktu se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skřínce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Fázová proudová lišta (svorkovnice), 63, Počet pólů: 57, Izolované: Ano, 10
Číslo objednávky	<a href="#">2658630000</a>
Typ	S-3L-1000/10
GTIN (EAN)	4050118671896
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2025-06-01T00:00:00+02:00

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0.5906 inch
Výška	27.5 mm	Výška (v palcích)	1.0827 inch
Šířka	1016 mm	Šířka (v palcích)	39.9999 inch
Čistá hmotnost	103.5 g		

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje materiálu

Barevný Šedá

## Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm<sup>2</sup> Jmenovité napětí 400 V  
Jmenovitý proud 63 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 17.80 mm

## Všeobecně


Počet pólů 57

## Klasifikace

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215  
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06  
ECLASS 15.0 27-37-13-06

## Nákresy

### Výkres



## Příslušenství

### Koncová víčka a kryty



Koncová víčka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	END CAP G+S 3L/10	Verze
Číslo	<a href="#">2659000000</a>	Víko svorky, Šedá, Výška: 20.2 mm, Šířka: 8.2 mm, Hloubka: 14.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671520	
Množství	10 ST	

### Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FIT 25 GN	Verze
Číslo	<a href="#">2659050000</a>	Pomocné připojení (svorka), 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671483	
Množství	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Verze
Číslo	<a href="#">2659060000</a>	Pomocné připojení (svorka), 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671476	
Množství	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Verze
Číslo	<a href="#">2659070000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671469	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Verze
Číslo	<a href="#">2659090000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671445	
Množství	3 ST	

## Příslušenství

Typ	FIT 50 SN	Verze
Číslo	<a href="#">2659080000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671452	
Množství	3 ST	
Typ	FIT 50 SN/F	Verze
Číslo	<a href="#">2659100000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671438	
Množství	3 ST	

## Koncová víčka a kryty



Koncová víčka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Verze
Číslo	<a href="#">2659040000</a>	Víčko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118671490	
Množství	10 ST	