

3pólové lišty rozvodů fází typu kontaktu se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skřínce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

**Všeobecné objednací údaje**

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verze                     | Fázová proudová lišta (svorkovnice), 80, Počet pólů: 36, Izolované: Ano, 16 |
| Číslo objednávky          | <a href="#">2658680000</a>                                                  |
| Typ                       | S-3L-27-1000/16                                                             |
| GTIN (EAN)                | 4050118671841                                                               |
| Množství                  | 20 items                                                                    |
| Stav objednávky           | Přerušeno                                                                   |
| Poslední datum objednávky | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                   |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |              |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 15 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.5906 inch  |
| Výška          | 27.5 mm | Výška (v palcích)   | 1.0827 inch  |
| Šířka          | 1016 mm | Šířka (v palcích)   | 39.9999 inch |
| Čistá hmotnost | 126.5 g |                     |              |

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Údaje materiálu

Barevný Šedá

## Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Data hodnocení

|                  |                    |                  |       |
|------------------|--------------------|------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 16 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud  | 80 A               |                  |       |

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 27.00 mm

## Všeobecně


Počet pólů 36

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Nákresy

## Výkres



## Příslušenství

### Koncová víčka a kryty



Koncová víčka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | END CAP G+S 3L/16          | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2659600000</a> | Víko svorky, Šedá, Výška: 21.2 mm, Šířka: 8.3 mm, Hloubka: 16.8 mm |
| objednávky |                            |                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118673548              |                                                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                    |

### Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | FIT 25 GN                  | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">2659050000</a> | Pomocné připojení (svorka), 25 mm² |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                    |
| Množství   | 10 ST                      |                                    |
| Typ        | FIT 25 SN                  | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">2659060000</a> | Pomocné připojení (svorka), 25 mm² |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                    |
| Množství   | 30 ST                      |                                    |
| Typ        | FIT 50 GN                  | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">2659070000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm² |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                    |
| Množství   | 3 ST                       |                                    |
| Typ        | FIT 50 GN/F                | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">2659090000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm² |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                    |
| Množství   | 3 ST                       |                                    |

### Příslušenství

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | FIT 50 SN                  | Verze                                          |
| Číslo      | <a href="#">2659080000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                                |
| Množství   | 3 ST                       |                                                |
| Typ        | FIT 50 SN/F                | Verze                                          |
| Číslo      | <a href="#">2659100000</a> | Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                                |
| Množství   | 3 ST                       |                                                |

### Koncová víčka a kryty



Koncová víčka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PROTECTION COVER G+S /5    | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2659040000</a> | Víko svorky, Žlutá, Výška: 18.3 mm, Šířka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm |
| objednávky |                            |                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |                                                                   |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                   |