

Obrázek výrobku



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pomocné připojení (svorka), 25 mm ²
Číslo objednávky	2659050000
Typ	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2025-06-01T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.7677 inch
Výška	34 mm	Výška (v palcích)	1.3386 inch
Šířka	13.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5315 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C
----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Údaje materiálu

Barevný	Šedá
---------	------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	25 mm ²	Jmenovitý proud	101 A
------------------	--------------------	-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		