


**Podobné ilustraci**

Naše samozhášecí kabelové pásky jsou vhodné do prostředí s náročnými požadavky požární ochrany. Splňují normu EN45545 pro použití v železničních vozidlech.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 3,5 x 200 mm, Polyamid 66, 180 N
Číslo objednávky	<a href="#">2659510000</a>
Typ	CB-VT 200/3,6 WT
GTIN (EAN)	4050118682977
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7.874 inch
Šířka	3.5 mm	Šířka (v palcích)	0.1378 inch
Čistá hmotnost	0.88 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C
Trvalá provozní teplota, max.	85 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	50 mm	Základní materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	180 N	Průměr svazku, max.	50 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	40 lbf	Průměr svazku, min.	3 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Nákresy**

