

CB-VT 200/4,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Naše samozhášecí kabelové pásky jsou vhodné do prostředí s náročnými požadavky požární ochrany. Splňují normu EN45545 pro použití v železničních vozidlech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 4.8 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
Číslo objednávky	2659520000
Typ	CB-VT 200/4,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682984
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7.874 inch
Šířka	4.8 mm	Šířka (v palcích)	0.189 inch
Čistá hmotnost	1.4 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C
Trvalá provozní teplota, max.	85 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	50 mm	Základní materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	220 N	Průměr svazku, max.	50 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf	Průměr svazku, min.	3 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Nákresy

