

**FP ENC TS 113 2C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňuje instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Pouzdra FieldPower®, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát, Transparentní |
| Číslo objednávky | <a href="#">2659730000</a>                                                                         |
| Typ              | FP ENC TS 113 2C                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118703252                                                                                      |
| Množství         | 1 items                                                                                            |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 113 mm   | Hloubka (v palcích) | 4.4488 inch |
| Výška          | 191 mm   | Výška (v palcích)   | 7.5197 inch |
| Šířka          | 191 mm   | Šířka (v palcích)   | 7.5197 inch |
| Čistá hmotnost | 402.69 g |                     |             |

### Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Všeobecné údaje


|                              |                                   |                              |               |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Základní materiál            | Polykarbonát                      | Materiál pláště              | Polykarbonát  |
| Silikon                      | Ne                                | Barevný                      | Transparentní |
| Stupeň krytí                 | IP65, v kompletním stavu          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0           |
| Úťahovací moment šroubů víka | 2 Nm                              | Připojení víka               | Šrouby TX20   |
| Návod k instalaci            | Součástí dodávky jsou šrouby víka |                              |               |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Nákresy

FP ENC ... S 113 2C



## Příslušenství

### Lišty svorkovnice pro plastový kryt



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®. Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FP ENC DR07 142 XC P       | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2633510000</a> | Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 142 mm, pro plastové víko |
| objednávky |                            |                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118664393              |                                                                          |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                          |

### DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ        | DMS PRO                    | Verze         |
| Číslo      | <a href="#">1479120000</a> | Mounting tool |
| objednávky |                            |               |
| GTIN (EAN) | 4050118287011              |               |
| Množství   | 1 ST                       |               |

## Příslušenství

### Nástavce E6.3 - Torx®



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | BIT E6,3 T20 X 150         | Verze            |
| Číslo      | <a href="#">2821510000</a> | Montážní nástroj |
| objednávky |                            |                  |
| GTIN (EAN) | 4064675359050              |                  |
| Množství   | 5 ST                       |                  |

### Generation 2



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení. Kabelové ucpávky viz příslušenství.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FP ENC BS 042 2B           | Verze                                                                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2659710000</a> | Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá |
| objednávky |                            |                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118704075              |                                                                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                     |