

SAI-M12-KSC-20/22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou.

Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Contact
Číslo objednávky	2664850000
Typ	SAI-M12-KSC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755220
Množství	100 items

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.2 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	1	Povrch kontaktu	Pozlacené
Připojovací průřez	AWG 20 - AWG 22	Typ připojení	Nalisované připojení
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Průřez vodiče, max.	0.52 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.33 mm ²	Jmenovitý proud	7 A
Cykly zapojování	≥ 250	Závažnost znečištění	3
Druh kontaktu	Konektor samec	Průřez připojení max.	0.52 mm ²
Průřez připojení min.	0.33 mm ²		

Obecné informace

Počet pólů	1	Připojení 1	M12 Contact
Připojení 2	Crimp	Materiál kontaktu	Slitina mědi
Povrch kontaktu	Pozlacené	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.33 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.52 mm ²	Průřez vodiče, pevný, min.	0.33 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	0.52 mm ²	Cykly zapojování	≥ 250

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Číslo objednávky	1381690000	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-TMC-PD	Verze
Číslo objednávky	1381700000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118183856	
Množství	1 ST	