

IE-PIC-M12X-P-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Přesně opracované krimpovací kontakty pro M12X

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kontakt, bez, Kontakt
Číslo objednávky	2664880000
Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26
GTIN (EAN)	4050118765342
Množství	100 items

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.05 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	1	Kódování	X-kódování
Připojovací průřez	AWG 22 - AWG 26	LED	Ne
Typ připojení	Nalisované připojení	Materiál kontaktu	Slitina mědi, Pozlacené
Průřez vodiče, max.	0.14 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.34 mm ²
Jmenovitý proud	1 A	Stupeň krytí	IP00
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Žádné

Obecné informace

Počet pólů	1	Připojení 1	M12 Contact
Připojení 2	Crimp	Připojovací závit	bez
Materiál kontaktu	Slitina mědi, Pozlacené	Stupeň krytí	IP00


Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ
----------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Drawings



IE-PIC-M12X-P-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****...pro M12**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Číslo	1381690000	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ST	