


## STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	2666060000
Typ	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT</a>
GTIN (EAN)	4050118681550
Množství	1 items

## STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	455 mm	Hloubka (v palcích)	17.9134 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12.5984 inch
Šířka	255 mm	Šířka (v palcích)	10.0394 inch
Rozměr při montáži – výška	320 mm	Čistá hmotnost	800 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7c1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

## Elektrické napájení

Napájecí napětí výstupů	24 V DC +20 %/ -15 %	Napájecí napětí, systém a vstupy	230 V AC
-------------------------	----------------------	----------------------------------	----------

## Obecné údaje

Nosná lišta	TS 35
-------------	-------

## Údaje o systému

Rozhraní	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	Max. počet modulů	0
Konfigurační rozhraní	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Možnost rozšíření paměti programových dat	Ano
Inženýrský nástroj	u-create web	Programovací prostředí	webový
Paměť (flash)	4 GB	Hodiny v reálném čase	Kapacita s vyrovnávací pamětí (max. 5 dnů)
Protokol sběrnice	TCP/IP		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		