

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

Číslo objednávky	2666070000
Typ	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-03-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	455 mm	Hloubka (v palcích)	17.9134 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12.5984 inch
Šířka	255 mm	Šířka (v palcích)	10.0394 inch
Čistá hmotnost	800 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Elektrické napájení

Napájecí napětí výstupů	230 V AC
-------------------------	----------

Údaje o systému

Max. počet modulů	0	Konfigurační rozhraní	Micro USB 2.0
Možnost rozšíření paměti programových dat	Ano	Velikost paměti uživatelských dat	4 GB
Typ připojení	PUSH IN	Programovací prostředí	Na základě CoDeSys
Typ paměti programových dat	DDR4	Paměť (flash)	32 GB via microSD, 4 GB

Údaje připojení

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 26	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 16
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)	AWG 26	Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)	AWG 16
Typ připojení	PUSH IN	Průřez vodiče, pevný, max.	1.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.14 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		