

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	2666080000
Typ	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Množství	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	455 mm	Hloubka (v palcích)	17.9134 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12.5984 inch
Šířka	255 mm	Šířka (v palcích)	10.0394 inch
Čistá hmotnost	800 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Elektrické napájení

Napájecí napětí výstupů	24 V DC +20 %/ -15 %	Napájecí napětí, systém a vstupy	24 V DC +20 %/ -15 %
-------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

Údaje o systému

Konfigurační rozhraní	Micro USB 2.0	Procesor	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Typ připojení	PUSH IN	Programovací prostředí	webový
Paměť (flash)	8 GB	Hodiny v reálném čase	Vyrovnávací paměť s baterií
Protokol sběrnice	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

Údaje připojení

Typ připojení	PUSH IN
---------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		