Datový list

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, 0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
Číslo objednávky	2676290000
Typ	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-02-28T00:00:00+01:00

Datový list

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	78 mm	Výška (v palcích)	3.0709 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	419.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Krimpovací rozsah, max.	6 mm²
Krimpovací rozsah, min.	0.25 mm²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	6 mm²	Průřez koncovek, min.	0.25 mm²
Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové drážkové krimpování	Profil krimpování 5	6 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		