

CMA-81-2000-5A-10VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zásuvné transformátory proudu**

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 2000 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 10 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	2680180000
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00
Výrobce	MBS AG

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2.0472 inch
Šířka	120 mm	Šířka (v palcích)	4.7244 inch
Délka	134 mm	Délka (v palcích)	5.2756 inch
Čistá hmotnost	639 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...5 A
Zátěž	10 VA	Primární proud	2000 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	54.00 mm
Lišta	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Třída izolace	E
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud ltepelný	1,2 x Ijmen.	Jmenovitý kmitočet	50 Hz

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	---	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-81-2000-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

