



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 1000 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: , Tolerance class: , transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	2680210000
Typ	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696547
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00
Výrobce	MBS AG

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	321 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Sekundární proud	0...5 A	Primární proud	1000 A
------------------	---------	----------------	--------

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	31.00 mm
Lišta	30 x 15 mm, 40 x 10 mm	Místo instalace	Vnitřní použití



Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	1,2 x Ijmen.
Jmenovitý kmitočet	50 Hz	tepelný	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Nákresy



Příslušenství**Zásuvný proudový převodník - ValueLine****Zásuvné transformátory proudu**

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Verze
Číslo objednávky	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Množství	1 ST	