

**CMA-81-2000-5A-10VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 2000 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: , Tolerance class: , transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	<a href="#">2680240000</a>
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696592
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-04-08T00:00:00+02:00
Výrobce	MBS AG

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Délka	134 mm	Délka (v palcích)	5.2756 inch
Čistá hmotnost	570 g		

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Elektrické vlastnosti

Sekundární proud	0...5 A	Primární proud	2000 A
------------------	---------	----------------	--------

### Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	54.00 mm
Lišta	60 x 30 mm, 80 x 10 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

### Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	1,2 x Ijmen.
Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Itepelný	

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

