


IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektorů
Číslo objednávky	2682090000
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 97.4 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	5	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Stínění	nestíněné	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Barevný	Stříbrně šedá	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2.5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.75 mm²	Průměr pláště, max.	13 mm
Průměr pláště, min.	8 mm	Stupeň krytí	IP65, IP67
Cykly zapojování	≥ 100	Závažnost znečištění	2
Připojení 1	PushPull Power	Připojení 2	Kotevní svorka
Těsnicí materiál kabelu	EPDM	Těsnicí materiál	NBR
Typ vzájemného blokování	Push Pull		

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 24 V Proudová zatížitelnost při 50 °C 16 A

Obecné standardy

Standardní konektor in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126

Standardy

Standardní konektor in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126

Důležitá poznámka

Informace o produktu Pro kabely s vnějším průměrem 6-8 mm si objednejte další redukční těsnění.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90


Technické údaje

ECLASS 15.0


27-44-03-90

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Jednotlivé díly**

PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Verze
Číslo objednávky	2531330000	Výkonový konektor, Konektor, Těsnicí vložka, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Množství	10 ST	