



Připojovací modul společnosti Weidmüller se hodí na opravy nebo prodlužování porušených instalačních kabelů bez kabelových rezerv a ve stísněných prostorech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Číslo objednávky	2685590000
Typ	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E486077

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

35 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...105 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné informace

Počet pólů

3

Barevný

černá

Hlavní materiál krytu

Nylon, Skleněná vlákna,
uznávaná UL

Materiál kontaktu

Mosaz, pokovená niklem

Povrch kontaktu

Poniklovaný CuZn

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené,
min. 0.75 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené,
max. 3.5 mm²3.5 mm²Průřez připojení vodiče, pružný 0.75...3.5 mm²

Stupeň krytí

IP68 (50 m / 24 h)

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí

600 V

Jmenovitý proud

20 A

Obecné standardy

Č. osvědčení (cURus)

E486077

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001059

ETIM 9.0

EC001059

ETIM 10.0

EC001059

ECLASS 14.0


27-40-02-12

ECLASS 15.0

27-40-02-12

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace

