

SAI-4-S 8P M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdířek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednací údaje

Verze	s vývodem M23, 19 pólů, 30 V, A-kódování, LED: Ano, Iniciační prvek LED: Ne, Typ kabeláže: Vlastní
Číslo objednávky	2694040000
Typ	SAI-4-S 8P M12
GTIN (EAN)	4050118701524
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

154 g

Teploty

Provozní teplota

-20 - 90°C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Údaje o připojení

Výstup rozvaděče

s vývodem M23, 19 pólů

Elektrické údaje

Jmenovité napětí, min.

10 V

Jmenovité napětí, max.

30 V

Zkušební napětí

1 kV

Max. proudová kapacita na slot

1 A

Celkem proud

10 A

Proud na signál

1 A

K dispozici elektrická izolace

Ne

Technické údaje kabelu

Počet pólů

8

Vhodné pro nosiče kabelů

Ne

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí

IP68

Kódování zásuvné stanice

A-kódování

Počet pólů

8

Počet soketů kontaktů

4

Závažnost znečištění

3

Chování při požáru

V-0

LED

Ano

Iniciační prvek LED

Ne

Barva LED pro indikaci provozu

zelená

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu

Pocan

Materiál rozvaděče

Plast

Barva krytu

šedá, RAL 7032

Těsnicí materiál krytu

Viton

Šroubová patice

CuZn, poniklované

Materiál kontaktu

CuZn

Povrch kontaktu

Pozlacené

Nosný materiál kontaktu

PBT (UL 94 V0)

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení





Schéma pólů



Příslušenství**Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/20 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1609940000	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190203528	
Množství	200 ST	