



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 192 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 25.00, Izolované: Ano, Šířka: 23.1 mm |
| Číslo objednávky | 2694260000 |
| Typ | ZQV 95/120N/3 |
| GTIN (EAN) | 4064675266570 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Šířka | 23.1 mm | Šířka (v palcích) | 0.9094 inch |
| Čistá hmotnost | 100.05 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -60 °C...85 °C |
| Provozní teplota | -60 °C...130 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|----------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|--------------|----------|---------------------------------------|----|
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže | Zapojeno | | |

Data hodnocení

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|-------|
| Jmenovité napětí | 1000 V | Jmenovitý proud | 192 A |
|------------------|--------|-----------------|-------|

Rozměry

| | |
|-----------------|----------|
| Rozteč v mm (P) | 25.00 mm |
|-----------------|----------|

Všeobecně

Počet pólů 3

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

