

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sestavené IE kabely

### Všeobecné objednací údaje

Verze	USB kabel, USB A, s mechanickým zámekem, USB A, s mechanickým zámekem, PVC, 1.8 m
Číslo objednávky	<a href="#">2695980018</a>
Typ	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Množství	1 items

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Délka	1.8 m	Délka (v palcích)	70.8661 inch
Čistá hmotnost	70 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	0 °C...80
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá
-----------------	-------

## Všeobecné technické údaje

Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
-----------------	----------------

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, s mechanickým zámkem, Plast, stíněné
-----------------	---

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, s mechanickým zámkem, Plast, stíněné
----------------	---

## Struktura kabelu

Průměr pláště	4.5 mm	Barva opláštění	černá
Průřez	2*AWG28 + 2*AWG24	Průměr pláště, max.	4.7 mm
Průměr pláště, min.	4.3 mm	Materiál pláště	PVC

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

## Nákresy

### Dimensional drawing



### Výhoda produktu

