

**IE-TMC-PX2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nářadí, Vložka nástroje k nalisování koncovek
Číslo objednávky	<a href="#">2696270000</a>
Typ	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.935 inch
Délka	23.6 mm	Délka (v palcích)	0.9291 inch
Čistá hmotnost	22 g		

### Teploty

Teplota instalace

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Verze	Pro nástroj k nalisování, Patice
-------	-------------------------------------

### Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 22
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26		

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování	Nastavitelný rozsah krimpování AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
-------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Příslušenství

### M12X krimpovací kontakty

Přesně opracované krimpovací kontakty pro M12X



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-M12X-S-22/26	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2673440000</a>	Kontakt, bez, Patice	
GTIN (EAN)	4050118765359		
Množství	100 ST		