


FUCR 60-150V RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, Červená, 6.3 A, otočné, lze zapojit, V-0, Wemid
Číslo objednávky	2697670000
Typ	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
Množství	10 items
Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Všeobecné objednací údaje

Lokální produkt K dispozici pouze
v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.5945 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.4961 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	6.64 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	černá, Červená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Typ montáže Zapojeno

Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max. 120 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		