

KTBLQL1005030S4B1 LL1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Po mnoho let je název Klippon® znamením kompetence a kvality mezi skříněmi. Kryty z ocelových krytů řady Klippon® TB Large byly navrženy primárně pro aplikace, kde je vyžadována spolehlivá ochrana pro citlivé elektronické komponenty (distribuce DCS nebo ovládací prvky čerpadel). Velice rozmanité vnější rozměry znamenají, že lze do krytů umístit ještě více komponent než do předchozí řady krytů. Při navrhování krytu Klippon® TB Large vám poskytneme rozsáhlou podporu při vytváření a realizaci vašeho projektu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TBL (svorkovnice velká), Prázdny plášť, Výška: 1000 mm, Šířka: 500 mm, Hloubka: 300 mm, Průchodkové desky: Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované
Číslo objednávky	269840000
Typ	KTBLQL1005030S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026648
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E508186

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	300 mm	Hloubka (v palcích)	11.811 inch
Výška	1000 mm	Výška (v palcích)	39.37 inch
Šířka	500 mm	Šířka (v palcích)	19.685 inch
Rozměr při montáži - výška	646 mm	Rozměr při montáži - šířka	540 mm
Čistá hmotnost	88000 g		

Teploty

Provozní teplota	-50 °C...135 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	116	M12	220
M63	18	M40	36
M32	50	M25	84
M50	28	M75	10
M16	149		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu krytu	2.5 mm	Tloušťka materiálu příruby	3 mm
Tloušťka materiálu	2 mm	Provozní teplota, max.	135 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky se čtyřhrannou vložkou
Provedení povrchu	kartáčované	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Velikost AF	10 mm	Stupeň krytí	IP66
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Materiál těsnění	Silikon
Připojení krytu	4 navařené montážní podstavce se 14mm otvory	Verze zvedacích ok	4 navařená oka na nálitku
Montáž s přírubovou deskou	Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW	Průchodkové desky	Dolní
Přístupové otevírání: šířka	425 mm	Víko - úhel otevření	100.00 °
Přírubová deska	Ano	Víko	Ano
Přístupové otevírání: výška	925 mm	Umístění zemnicích šroubů	Strana krytu C

Technické údaje**Čísla certifikátů, kryt**


Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Prokazování shody č. (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U
Č. osvědčení (cULus)	E508186		

Důležitá poznámka

Informace o produktu The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



Příslušenství**Kryty proti dešti**

Kryty proti dešti poskytují ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KTBLRNHD5030S4B LL1	Verze
Číslo objednávky	2698520000	Klippon TBL (svorkovnice velká), Kryt proti dešti, Výška: 175 mm, Šířka: 516 mm, Hloubka: 450 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675026679	
Množství	1 ST	