

**KTBLQL1258040S4B1 LL1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Po mnoho let je název Klippon® znamením kompetence a kvality mezi skříněmi. Kryty z ocelových krytů řady Klippon® TB Large byly navrženy primárně pro aplikace, kde je vyžadována spolehlivá ochrana pro citlivé elektronické komponenty (distribuce DCS nebo ovládací prvky čerpadel). Velice rozmanité vnější rozměry znamenají, že lze do krytů umístit ještě více komponent než do předchozí řady krytů. Při navrhování krytu Klippon® TB Large vám poskytneme rozsáhlou podporu při vytváření a realizaci vašeho projektu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon TBL (svorkovnice velká), Prázdny plášť, Výška: 1250 mm, Šířka: 800 mm, Hloubka: 400 mm, Průchodkové desky: Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované
Číslo objednávky	<a href="#">2698420000</a>
Typ	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
Množství	1 items

## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E508186

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	400 mm	Hloubka (v palcích)	15.748 inch
Výška	1250 mm	Výška (v palcích)	49.2125 inch
Šířka	800 mm	Šířka (v palcích)	31.496 inch
Rozměr při montáži - výška	896 mm	Rozměr při montáži - šířka	840 mm
Čistá hmotnost	160000 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50 °C...135 °C
------------------	-----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu krytu	2.5 mm	Tloušťka materiálu příruby	3 mm
Tloušťka materiálu	2 mm	Provozní teplota, max.	135 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky se čtyřhrannou vložkou
Provedení povrchu	kartáčované	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Velikost AF	10 mm	Stupeň krytí	IP66
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Materiál těsnění	Silikon
Připojení krytu	6 navařených montážních podstavců se 14mm otvory	Verze zvedacích ok	4 navařená oka na nálitku
Montáž s přírubovou deskou	Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW	Průchodkové desky	Dolní
Přístupové otevírání: šířka	725 mm	Víko - úhel otevření	100.00 °
Přírubová deska	Ano	Víko	Ano
Přístupové otevírání: výška	1175 mm	Umístění zemnicích šroubů	Strana krytu C

## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Číslo certifikátů, kryt

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Prokazování shody č. (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U
Č. osvědčení (cULus)	E508186		

## Důležitá poznámka

Informace o produktu The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kryty proti dešti



Kryty proti dešti poskytují ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KTBLRNHD8040S4B LL1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2698530000</a>	Klippon TBL (svorkovnice velká), Kryt proti dešti, Výška: 175 mm, Šířka: 816 mm, Hloubka: 550 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675026686	
Množství	1 ST	