

## KTBLQL15010050S4B1 LL1


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Po mnoho let je název Klippon® znamením kompetence a kvality mezi skříněmi. Kryty z ocelových krytů řady Klippon® TB Large byly navrženy primárně pro aplikace, kde je vyžadována spolehlivá ochrana pro citlivé elektronické komponenty (distribuce DCS nebo ovládací prvky čerpadel). Velice rozmanité vnější rozměry znamenají, že lze do krytů umístit ještě více komponent než do předchozí řady krytů. Při navrhování krytu Klippon® TB Large vám poskytneme rozsáhlou podporu při vytváření a realizaci vašeho projektu.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TBL (svorkovnice velká), Prázdny plášť, Výška: 1500 mm, Šířka: 1000 mm, Hloubka: 500 mm, Průchodkové desky: Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované
Číslo objednávky	<a href="#">2698430000</a>
Typ	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
Množství	1 items

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E508186

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	500 mm	Hloubka (v palcích)	19.685 inch
Výška	1500 mm	Výška (v palcích)	59.055 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Rozměr při montáži - výška	1146 mm	Rozměr při montáži - šířka	1040 mm
Čistá hmotnost	210000 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50 °C...135 °C
------------------	-----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Kabelové průchodky, nahoře/dole

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu krytu	2.5 mm	Tloušťka materiálu příruby	3 mm
Tloušťka materiálu	2 mm	Provozní teplota, max.	135 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky se čtyřhrannou vložkou
Provedení povrchu	kartáčované	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Velikost AF	10 mm	Stupeň krytí	IP66
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Materiál těsnění	Silikon
Připojení krytu	6 navařených montážních podstavců se 14mm otvory	Verze zvedacích ok	4 navařená oka na nálitku
Montáž s přírubovou deskou	Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW	Průchodkové desky	Dolní
Přístupové otevírání: šířka	925 mm	Víko - úhel otevření	100.00 °
Přírubová deska	Ano	Víko	Ano
Přístupové otevírání: výška	1425 mm	Umístění zemnicích šroubů	Strana krytu C

**KTBLQL15010050S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**
**Číslo certifikátů, kryt**

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Prokazování shody č. (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U
Č. osvědčení (cULus)	E508186		

**Důležitá poznámka**

Informace o produktu The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

**Klasifikace**


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



## KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kryty proti dešti



Kryty proti dešti poskytují ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KTBLRNHD10050S4B LL1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2698540000</a>	Klippon TBL (svorkovnice velká), Kryt proti dešti, Výška: 175 mm, Šířka: 1016 mm, Hloubka: 650 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675026693	
Množství	1 ST	