

WKB 1/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou
nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech
důležitých převodnickových obvodů pro bezpečné a sofisti-
kované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 42.3 mm
Číslo objednávky	2702230000
Typ	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
Množství	40 items
Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Všeobecné objednací údaje

Lokální produkt K dispozici pouze v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.2402 inch
Výška	9.3 mm	Výška (v palcích)	0.3661 inch
Šířka	42.3 mm	Šířka (v palcích)	1.6654 inch
Čistá hmotnost	4.52 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál Polyamid 66 Barevný Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne
Typ montáže Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 41 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 8.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 6

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		