

**PB-CON SF DELTA PT 40X12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

- Konstrukce budoucnosti
- Různé velikosti modulů
- Jednoduchá integrace zařízení
- Jednoduché řešení plug-and-play – rychlá výměna jednotlivých modulů ze sítě jednoho zařízení
- Rychlá a snadná instalace bez nástrojů
- Bezpečné uzamčení konektorů přípojníc
- Konstrukce bezpečná na dotyk
- Kompenzace tolerance v soustavě kolejnic umožňuje jednoduchou montáž zařízení na montážní desku panelu bez extrémní přesnosti
- Nekomplikované schválení UL s registrovanými komponenty UL
- Ideální návrh velikosti a technických dat pro typické vícesměrové servozsilovače

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Zásuvný konektor PCB plug in, Montážní šroub |
| Číslo objednávky | <a href="#">2708620000</a>                   |
| Typ              | PB-CON SF DELTA PT 40X12                     |
| GTIN (EAN)       | 4050118771015                                |
| Množství         | 40 items                                     |
| Údaje výrobku    |  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.06 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Balení

Délka VPE 70.00 mm Šířka VPE 42.00 mm  
Výška VPE 12.00 mm

## Údaje o materiálu

|                                  |         |                                  |        |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Izolační materiál                | ocel    | Moisture Level (MSL)             |        |
| Materiál kontaktu                | Slitina | Skladovací teplota, min.         | -40 °C |
| Skladovací teplota, max.         | 70 °C   | Provozní teplota, min.           | -50 °C |
| Provozní teplota, max.           | 100 °C  | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C  |                                  |        |

## Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

## Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Poznámky

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943