



Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A,<br>Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované:<br>Ano, Šířka: 24.1 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">2710200000</a>  |
| Typ              | SCCB TTB 6/3  |
| GTIN (EAN)       | 4050118847994   |
| Množství         | 25 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 13.47 mm | Hloubka (v palcích) | 0.5303 inch |
| Výška          | 14.06 mm | Výška (v palcích)   | 0.5535 inch |
| Šířka          | 24.1 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.9488 inch |
| Čistá hmotnost | 4.2 g    |                     |             |

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

## Údaje materiálu

|                              |       |         |          |
|------------------------------|-------|---------|----------|
| Základní materiál            | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |          |

## Další technická data

|              |          |                                       |    |
|--------------|----------|---------------------------------------|----|
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže  | Zapojeno |                                       |    |

## Data hodnocení

|                  |       |                 |      |
|------------------|-------|-----------------|------|
| Jmenovité napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 30 A |
|------------------|-------|-----------------|------|

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 8.10 mm

## Všeobecně

Počet pólů 3

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |