



Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 32.2 mm
Číslo objednávky	2710210000
Typ	SCCB TTB 6/4
GTIN (EAN)	4050118848007
Množství	25 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13.47 mm	Hloubka (v palcích)	0.5303 inch
Výška	14.06 mm	Výška (v palcích)	0.5535 inch
Šířka	32.2 mm	Šířka (v palcích)	1.2677 inch
Čistá hmotnost	5.6 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
-------------------	-------	---------	----------

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Zapojeno		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	30 A
------------------	-------	-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8.10 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	4
------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		