


**SCCB TTB 6/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A,<br>Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované:<br>Ano, Šířka: 32.2 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">2710210000</a>                                                                                              |
| Typ              | SCCB TTB 6/4                                                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118848007                                                                                                           |
| Množství         | 25 items                                                                                                                |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 13.47 mm | Hloubka (v palcích) | 0.5303 inch |
| Výška          | 14.06 mm | Výška (v palcích)   | 0.5535 inch |
| Šířka          | 32.2 mm  | Šířka (v palcích)   | 1.2677 inch |
| Čistá hmotnost | 5.6 g    |                     |             |

## Teploty

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Verze | Spojovací konektor |
|-------|--------------------|

## Údaje materiálu

|                   |       |         |          |
|-------------------|-------|---------|----------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Oranžová |
|-------------------|-------|---------|----------|

## Další technická data

|              |          |                                       |    |
|--------------|----------|---------------------------------------|----|
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže  | Zapojeno |                                       |    |

## Data hodnocení

|                  |       |                 |      |
|------------------|-------|-----------------|------|
| Jmenovité napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 30 A |
|------------------|-------|-----------------|------|

## Rozměry

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 8.10 mm |
|-----------------|---------|

## Všeobecně

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 4 |
|------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |