


**THM WO-Q 25/31.8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 3.9 - 7.8 mm, 25 x 31.8 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2711880000</a>
Typ	THM WO-Q 25/31.8 WS
GTIN (EAN)	4050118750058
Množství	1000 items

## THM WO-Q 25/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.0012 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	31.8 mm	Šířka (v palcích)	1.252 inch
Čistá hmotnost	0.13 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Typ tisku	prázdný	
Šířka	31.8 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ano	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	
Počet na roli	1000	

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	47 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	7.8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3.9 mm
Vnější prům. vodiče	3.9 - 7.8 mm	Průřez připojeného vodiče	47 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	