Datový list

THM WO 25.4/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 9.4 - 18.8 mm, 25.4 x 93 mm, Bílá
Číslo objednávky	2711990000
Typ	THM WO 25.4/93 WS
GTIN (EAN)	4050118749946
Množství	500 items

Datový list

THM WO 25.4/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.0012 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	93 mm	Šířka (v palcích)	3.6614 inch
Čistá hmotnost	0.3 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40…150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo		
Orientace tisku	vodorovně a svisle		
Typ tisku	prázdný		
Šířka	93 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Bílá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyesterová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků	
Schválení podle UL 969	Ano		
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-40…150 °C		
Počet na roli	500		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	277 mm²
Vnější prům. vodiče, max.	18.8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	9.4 mm
Vnější prům. vodiče	9.4 - 18.8 mm	Průřez připojeného vodiče	277 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO 25.4/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo objednávky	2005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	