


SFX 11/60 MM BP GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, Žlutá
Číslo objednávky	2712120000
Typ	SFX 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4050118749816
Množství	6000 items

SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.0236 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0.5118 inch
Čistá hmotnost	0.46 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	13 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyuretan	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	44 x 10.5 mm	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-40...90 °C	Počet na roli	1000


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	40 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm	Šířka textového pole	44 mm
Průchod vázacího pásku	Plochý	Výška textového pole	10.5 mm
Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm	Vhodný vázací pásek	Plast
Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo	2005080000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo	2005070000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH	Verze
Číslo	1302920000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118102307	
Množství	1 ST	