

Stále více zasítovaný průmyslový svět jde ruku v ruce s modularizací strojů a systémů. Funkce s řídicí skříně se stále více přesouvají na úroveň nasazení v terénu, což zvyšuje množství požadované kabeláže.

Naše kabelové sestavy připravené k připojení je možné použít na úrovni nasazení v terénu a pro vysílání dat nebo výkonu v různých aplikacích. Řešení Plug & Produce od firmy Weidmüller jsou plně vyzkoušena a povedou ke zjednodušení sestav vašeho stroje. To umožňuje zaměřit se na vaše klíčové kompetence a další zvýšení účinnosti. S naším širokým produktovým portfoliem certifikovaných komponent nabízíme širokou diverzifikaci, takže můžeme poskytovat perfektní řešení pro vaše aplikace.

Nemůžete-li najít kabelovou sestavu, kterou hledáte, přestože naše portfolio trvale roste, můžeme vám nabídnout různé délkové varianty a specifická zákaznická řešení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, LAPP Ölflex Classic 110, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
Číslo objednávky	2712290100
Typ	CH-HGAB-XXXX-10-0100-AE
GTIN (EAN)	4050118751239
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Průměr	12 mm	Čistá hmotnost	618.19 g
--------	-------	----------------	----------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 80 °C
---------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	1 m	Typ linky	LAPP Öflex Classic 110
Barva opláštění	černá	Odolnost vůči olejům	Yes
Průřez jádra	1.5 mm ²	Počet vodičů	12
Stíněný	Ne	Halogen	Ano
Izolace	PVC	Teplotní rozpětí, pohyblivé, max.	70 °C
Teplotní rozpětí, pohyblivé, min.	-15 °C	Teplotní rozpětí, stacionární, max.	80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární, min.	-40 °C	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	15x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární	4 *průměr	Materiál pláště	PVC

Technické specifikace konektoru

Konektor	Popis konektoru	Konektor 1
	Kabelový vstup	straight
	Hlavní materiál pouzdra	Tlakově litý hliník
	Počet pólů	10
	Řada	HE
	Velikost	4
	Typ	Konektor samice
	Jednotlivé komponenty konektoru	HDC 10B TOBU 1M25G , HDC HE 10 FP , H1.5/14 R , VGM25-MS68 11-20 BG

Všeobecné technické údaje


Počet pólů	10	Uspořádání pinů	1:1, číslované žíly
Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	16 A
Stupeň krytí	IP65		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Příslušenství

Velikost 4



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím.
Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez
potřeby náradí.
Počet pólů: 10
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 10 MP	Verze
Číslo	1873550000	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
Množství	1 ST	

Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové
těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.
Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností
proti korozi a nárazům.
Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.
Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje
blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému
otevření.
Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.
Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby
každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.
Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše
nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B KBU 1PG16G	Verze
Číslo	1654580000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4008190407407	Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B KBU 1M25G	Verze
Číslo	1021250000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4032248736232	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B KBU 1M20G	Verze
Číslo	1787720000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4032248205066	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
Množství	1 ST	

Příslušenství

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B ABU	Verze
Číslo	1205000000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190872960	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B ABU N	Verze
Číslo	2488580000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118541519	
Množství	1 ST	

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B DMDQ 2QB	Verze
Číslo	1665240000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190421946	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B SBU 1PG16G	Verze
Číslo	1654370000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190407193	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B SBU 2PG16G	Verze
Číslo	1654380000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190407209	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D SBU 2PG21G	Verze
Číslo	1654450000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190407278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D SBU 1PG29G	Verze
Číslo	1654470000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190407292	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D SBU 2M25G	Verze
Číslo	1787350000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248204694	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D SBU 2M32G	Verze
Číslo	1787360000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248204700	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B SBU 2M25G	Verze
Číslo	1787630000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248204977	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	HDC 10B SBU 2M20G	Verze
Číslo	1787640000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4032248204984	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B SBU 1M20G	Verze
Číslo	1901360000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4032248588237	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B SBU 1M25G	Verze
Číslo	1901370000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4032248588244	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D SBU 1M25G	Verze
Číslo	1903210000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký,
GTIN (EAN)	4032248592999	Velikost kabelových vstupů: M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D SBU 1M32G	Verze
Číslo	1903220000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký,
GTIN (EAN)	4032248588183	Velikost kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	