

## CH-HHAB-XXXX-10-0200-AE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Product similar to illustration

Stále více zasíťovaný průmyslový svět jde ruku v ruce s modularizací strojů a systémů. Funkce s řídicí skříně se stále více přesouvají na úroveň nasazení v terénu, což zvyšuje množství požadované kabeláže.

Naše kabelové sestavy připravené k připojení je možné použít na úrovni nasazení v terénu a pro vysílání dat nebo výkonu v různých aplikacích. Řešení Plug & Produce od firmy Weidmüller jsou plně vyzkoušena a povedou ke zjednodušení sestav vašeho stroje. To umožňuje zaměřit se na vaše klíčové kompetence a další zvýšení účinnosti. S naším širokým produktovým portfoliem certifikovaných komponent nabízíme širokou diverzifikaci, takže můžeme poskytovat perfektní řešení pro vaše aplikace.

Nemůžete-li najít kabelovou sestavu, kterou hledáte, přestože naše portfolio trvale roste, můžeme vám nabídnout různé délkové varianty a specifická zákaznická řešení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Konektorové sestavy pro těžký provoz, Samice, LAPP Ölflex Classic 110, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2712300200</a>   |
| Typ              | CH-HHAB-XXXX-10-0200-AE  |
| GTIN (EAN)       | 4050118751055  |
| Množství         | 1 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|        |       |                |          |
|--------|-------|----------------|----------|
| Průměr | 12 mm | Čistá hmotnost | 919.19 g |
|--------|-------|----------------|----------|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 80 °C |
|---------------|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|   |  |
|---|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou   |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP  | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c                           |

## Technické specifikace kabelu

|                                     |                     |                                      |                                  |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Délka kabelu                        | 2 m                 | Typ linky                            | LAPP Öflex Classic 110           |
| Barva opláštění                     | černá               | Odolnost vůči olejům                 | Yes                              |
| Průřez jádra                        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Počet vodičů                         | 12                               |
| Stíněný                             | Ne                  | Halogen                              | Ano                              |
| Izolace                             | PVC                 | Teplotní rozpětí, pohyblivé, max.    | 70 °C                            |
| Teplotní rozpětí, pohyblivé, min.   | -15 °C              | Teplotní rozpětí, stacionární, max.  | 80 °C                            |
| Teplotní rozpětí, stacionární, min. | -40 °C              | Poloměr ohybu, min., pohyblivý       | 15x průměr kabelu                |
| Poloměr ohybu, min., stacionární    | 4 *průměr           | Odolnost proti šíření ohně           | in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Materiál pláště                     | PVC                 | Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne                               |
| Vnější průměr                       | 5.4 mm              |                                      |                                  |

## Technické specifikace konektoru

|          |                                 |   |
|----------|---------------------------------|---|
| Konektor | Popis konektoru                 | Konektor 1  |
|          | Kabelový vstup                  | úhlové  |
|          | Hlavní materiál pouzdra         | Tlakově litý hliník   |
|          | Počet pólů                      | 10  |
|          | Řada                            | HE  |
|          | Velikost                        | 4   |
|          | Typ                             | Konektor samice   |
|          | Jednotlivé komponenty konektoru | <a href="#">HDC 10B TSBU 1M25G</a> , <a href="#">HDC HE 10 FP</a> , <a href="#">H1.5/14 R</a> , <a href="#">VGM25-MS68 11-20 BG</a> |

## Všeobecné technické údaje


|                  |       |                 |                     |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|
| Počet pólů       | 10    | Uspořádání pinů | 1:1, číslované žíly |
| Jmenovité napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 16 A                |
| Stupeň krytí     | IP65  |                 |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

## Příslušenství

### Velikost 4



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím. Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez potřeby náradí.  
Počet pólů: 10  
Jmenovitý proud: 16 A  
Jmenovité napětí: 500 V  
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC HE 10 MP               | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1873550000</a> | HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, |
| objednávky |                            | Instalační velikost: 4                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248458165              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 10B KBU 1PG16G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1654580000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190407407              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 10B KBU 1M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1021250000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248736232              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 10B KBU 1M20G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787720000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248205066              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## Příslušenství

### Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 10B ABU                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1205000000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190872960              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 10B ABU N              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2488580000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118541519              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 10B DMDQ 2QB           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1665240000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190421946              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## CH-HHAB-XXXX-10-0200-AE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 10B DMDQ 2QB N         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2559740000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118673258              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 10B SBU 1PG16G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1654370000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190407193              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 10B SBU 2PG16G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1654380000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190407209              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24D SBU 2PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1654450000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190407278              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24D SBU 1PG29G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1654470000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190407292              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24D SBU 2M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787350000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25      |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248204694              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24D SBU 2M32G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787360000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32      |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248204700              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Příslušenství

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 10B SBU 2M25G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1787630000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248204977              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 10B SBU 2M20G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1787640000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20 |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248204984              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 10B SBU 1M20G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1901360000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20 |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248588237              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 10B SBU 1M25G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1901370000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248588244              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 24D SBU 1M25G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1903210000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25     |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248592999              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 24D SBU 1M32G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1903220000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32     |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248588183              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |