

CH-HPBB-XXXX-06-0200-AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



Stále více zasíťovaný průmyslový svět jde ruku v ruce s modularizací strojů a systémů. Funkce s řídicí skříně se stále více přesouvají na úroveň nasazení v terénu, což zvyšuje množství požadované kabeláže.

Naše kabelové sestavy připravené k připojení je možné použít na úrovni nasazení v terénu a pro vysílání dat nebo výkonu v různých aplikacích. Řešení Plug & Produce od firmy Weidmüller jsou plně vyzkoušena a povedou ke zjednodušení sestav vašeho stroje. To umožňuje zaměřit se na vaše klíčové kompetence a další zvýšení účinnosti. S naším širokým produktovým portfoliem certifikovaných komponent nabízíme širokou diverzifikaci, takže můžeme poskytovat perfektní řešení pro vaše aplikace.

Nemůžete-li najít kabelovou sestavu, kterou hledáte, přestože naše portfolio trvale roste, můžeme vám nabídnout různé délkové varianty a specifická zákaznická řešení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 6 |
| Číslo objednávky | 2712420200 |
| Typ | CH-HPBB-XXXX-06-0200-AI |
| GTIN (EAN) | 4050118779660 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 749.12 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Technické specifikace kabelu

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Délka kabelu | 2 m | Typ linky | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar |
| Barva opláštění | černá | Průřez jádra | 2.5 mm ² |
| Počet vodičů | 7 | Stíněný | Ne |
| Halogen | Ano | Izolace | PVC |
| Teplotní rozpětí, pohyblivé, max. | 70 °C | Teplotní rozpětí, pohyblivé, min. | -15 °C |
| Teplotní rozpětí, stacionární, max. | 80 °C | Teplotní rozpětí, stacionární, min. | -40 °C |
| Materiál pláště | PVC | Vnější průměr | 11.1 mm |

Technické specifikace konektoru

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Konektor | Popis konektoru | Konektor 1 |
| | Kabelový vstup | úhlové |
| | Hlavní materiál pouzdra | Plast |
| | Počet pólů | 6 |
| | Řada | HQ |
| | Velikost | HQ |
| | Typ | Konektor samice |
| Jednotlivé komponenty konektoru | HDC HQP TSLU 1PG16 , HDC HQ 4/2 FC , HDC C HX BM2.5AG , HDC-C-HD-BM2.5AG , VG 16 HQ K68 9-13 | |

Všeobecné technické údaje

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|
| Počet pólů | 6 | Uspořádání pinů | 1:1, číslované žíly |
| Jmenovité napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 40 A |
| Stupeň krytí | IP65 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |

Příslušenství

4/2 póly



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Také můžete použít osvědčené krimpovací kontakty HD a HX.

Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčené připojení krimpováním je již desetiletí standardem.

Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Počet pólů: 4/2 (+PE)

Jmenovitý proud: 40/10 A

Jmenovité napětí: 690 / 250 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQ 4/2 MC | Verze | |
| Číslo | 1003170000 | | HDC vložka, Zástrčný, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované |
| objednávky | | | připojení, Instalační velikost: HQ |
| GTIN (EAN) | 4032248698165 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQP ALU | Verze | |
| Číslo | 1003040000 | | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky | | | stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| GTIN (EAN) | 4032248697977 | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství

Úhlový přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ | HDC HQP AWLU | Verze | |
| Číslo | 1003060000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, | |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none | |
| GTIN (EAN) | 4032248697991 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ | HDC HQP ALU CS | Verze | |
| Číslo | 1354950000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, | |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none | |
| GTIN (EAN) | 4050118157215 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství

Spojka - kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ | HDC HQP KOLU 1PG16 | Verze | |
| Číslo | 1003120000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248698059 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 | |
| Množství | 1 ST | | |

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ | HDC HQP SLU 1PG16 | Verze | |
| Číslo | 1003110000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248698042 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQM ALU | Verze |
| Číslo | 1003050000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697984 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC HQM ALU CS | Verze |
| Číslo | 1251680000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4050118051803 | |
| Množství | 1 ST | |