

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

dvoupólový sběrníkový modul pojme datové vložky pro Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jednom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetězcích, Profibus i pro datové konektory montované přímo na místě.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2712681000
Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	10 m	Délka (v palcích)	393.7008 inch
Čistá hmotnost	2300 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	8	Délka kabelu	100 m
Odpor izolace	≥ 500 MΩ	Kategorie	Kat.7 (ISO/IEC 11801)
Jmenovité napětí	100 V	Jmenovitý proud	0.5 A
Závažnost znečištění	2	Verze pro opačnou stranu	otevřený
Verze pro stranu modulu	otevřený		

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	100 m	Barva opláštění	Zelená
Halogen	bez halogenů, podle IEC 60754-1	Izolace	PE
Materiál pláště	PUR		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		