

TS TTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm, Hloubka: 51.3 mm
Číslo objednávky	2715540000
Typ	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
Množství	48 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.0197 inch
Výška	9.4 mm	Výška (v palcích)	0.3701 inch
Šířka	6.3 mm	Šířka (v palcích)	0.248 inch
Čistá hmotnost	1.1 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-60 °C...85 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Hnědá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Zástrčka		

Rozměry

Hloubka zásuvného připojení 11.5 mm

Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max. 130 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Nákresy



