

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tiskárna PrintJet CONNECT je konzistentní další vývojový stupeň naší dobře vyzkoušené řady PrintJet. Se zaměřením na moderní potřeby průmyslu a panelovou vestavbu kombinuje maximální procesní a nákladovou efektivitu s inteligentní sítí a kompletní konzistentností dat. Můžete například používat stávající data přímo v procesu značení – pro efektivnější práci a minimální chybovost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémy označování, Technologie inkoustové trysky, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
Číslo objednávky	2715590000
Typ	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Množství	1 items

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	930 mm	Hloubka (v palcích)	36.6141 inch
Výška	454 mm	Výška (v palcích)	17.874 inch
Šířka	590 mm	Šířka (v palcích)	23.2283 inch
Čistá hmotnost	43693 g		

Teploty

Okolní teplota 18 °C...32 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Systémy značení

Typ značky	Multicard, MetalliCard	Palivový systém	Inkoustová kazeta, CMYK
Metoda tisku	Technologie inkoustové trysky	Rozhraní	USB, LAN, Wi-Fi
Software	M-Print® PRO	Napájecí napětí	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Operační systém	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Ovladač tiskárny	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Rychlost tisku	Závisí na kvalitě tisku	Rozlišení tisku, max.	1200 DPI
Rozsah dodávky	PrintJet CONNECT, Napájecí kabel, USB kabel, W-LAN stick, 1 jednotka DEK 5/5, 2 x ubrousky PrintJet Cleaner, Příručka rychlého spuštění, Všech ostatních 23 jazyků na DVD jako PDF, Kryt proti prachu, 1 sada inkoustových kazet CMYK		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

Příslušenství a spotřební materiál pro PrintJet CONNECT



Všeobecné objednáací údaje

Typ	PJ CON CLEANING UNIT	Verze
Číslo	2715700000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675042099	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON FLUID SET	Verze
Číslo	2715650000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675036036	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON INK C	Verze
Číslo	2715610000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675041573	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON INK K	Verze
Číslo	2715640000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675041887	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON INK M	Verze
Číslo	2715620000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675042044	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON INK Y	Verze
Číslo	2715630000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675041580	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON INK SET	Verze
Číslo	2715600000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675041566	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON SERVICE FLAP	Verze
Číslo	2715690000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675042082	
Množství	1 ST	

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	PJ CON TEXTILE COVER	Verze
Číslo	2715670000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675042068	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON WASTE PAD	Verze
Číslo	2715660000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675042051	
Množství	1 ST	
Typ	PJ CON WIFI STICK	Verze
Číslo	2715680000	
objednávky		
GTIN (EAN)	6955690002749	
Množství	1 ST	

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

Všeobecné objednávací údaje

Typ	M-PRINT PRO	Verze
Číslo objednávky	1905490000	Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
GTIN (EAN)	4032248526291	
Množství	1 ST	