

VP HEX M25 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Záslepky, zavřené, M 25 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Číslo objednávky	2715760000
Typ	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
Množství	25 items

VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	5.8 mm	Výška (v palcích)	0.2283 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1.1024 inch
Délka	15 mm	Délka (v palcích)	0.5906 inch
Průměr	32 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	14 mm	Čistá hmotnost	5.67 g

Teploty

Provozní teplota -20 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Utahovací moment	2.5 Nm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ne
Standardy	in accordance with UL94 V-2	Stupeň krytí	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Polyamid 6 (PA 6)
Průměr těsnění	25.00 mm	Vnější závit	M 25 x 1,5
Délka závitu	15 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		