

**VP HEX M40 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Záslepky, zavřené, M 40 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Číslo objednávky	<a href="#">2715780000</a>
Typ	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Množství	10 items

## VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	8.5 mm	Výška (v palcích)	0.3346 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1.811 inch
Délka	18 mm	Délka (v palcích)	0.7087 inch
Průměr	53 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	17 mm	Čistá hmotnost	0.02 g

## Teploty

Provozní teplota -20 °C...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Utahovací moment	6 Nm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ne
Standardy	in accordance with UL94 V-2	Stupeň krytí	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Polyamid 6 (PA 6)
Průměr těsnění	40.00 mm	Vnější závit	M 40 x 1,5
Délka závitu	18 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		