

HDC 16B TOS 1M40 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez přípojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP66, IP67, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 40
Číslo objednávky	2716730000
Typ	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
Množství	1 items

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

Rozměry a hmotnosti

Výška	140 mm	Výška (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	170 g		

Teploty

Okolní teplota	-40 °C... 100 °C
----------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelová vývodka WMP

Průměr kabelu, min.	19 mm	Průměr kabelu, max.	28 mm
Velikost AF	36 mm	Velikost kabelových vstupů	M 40

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Provedení povrchu	neošetřené
Stupeň krytí	IP66, IP67, v zapojeném stavu		

Rozměry

Kabelový vstup	s kabelovými průchodkami	Výška pouzdra B	140 mm
----------------	--------------------------	-----------------	--------



Verze

Počet kabelových průchodek	1	Velikost kabelových vstupů	M 40
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	3 Nm	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	1	Design pouzdra	Kabelový vstup shora
Design zajišťovacího systému	Šroub	Instalační velikost	6
Kabelový vstup	s kabelovými průchodkami	Typ	Zástrčka
Těsnění	NBR	Barva (RAL)	RAL 9011
BG	6	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní konzoly



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez připojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC AF SET WM	Verze
Číslo	2716800000	HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí:
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118803679	
Množství	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Verze
Číslo	2716790000	HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí:
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118803662	
Množství	20 ST	