

**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez přípojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP66, IP67, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Šroub, , Velikost kabelových vstupů: M 25
Číslo objednávky	<a href="#">2716750000</a>
Typ	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
Množství	1 items

## HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E223801

## Rozměry a hmotnosti

Výška	96 mm	Výška (v palcích)	3.7795 inch
Čistá hmotnost	123 g		

## Teploty

Okolní teplota -40 °C... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Kabelová vývodka WMP

Průměr kabelu, min.	9 mm	Průměr kabelu, max.	17 mm
Velikost AF	26 mm	Velikost kabelových vstupů	M 25

## Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Provedení povrchu	neošetřené
Stupeň krytí	IP66, IP67, v zapojeném stavu		

## Rozměry

Kabelový vstup	s kabelovými průchodkami	Výška pouzdra B	96 mm
----------------	--------------------------	-----------------	-------

## Verze

Počet kabelových průchodek	1	Velikost kabelových vstupů	M 25
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	3 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany	Design zajišťovacího systému	Šroub
Instalační velikost	3	Kabelový vstup	s kabelovými průchodkami
Těsnění	NBR	Barva (RAL)	RAL 9011
BG	3	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

## Klasifikace




ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 06B TSS 1M25 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Montážní konzoly



Naše kryty s přírubovou montáží vyrobené z plastu mají vestavěnou kabelovou průchodku a šroubovou blokádu. Jsou utěsněny přímo na panelovou stěnu a lze je proto použít bez připojovacího krytu. Pouzdra jsou zajímavá svou nízkou hmotností a optimální ochranou před znečištěním, vodou a vibracemi.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC AF SET WM	Verze
Číslo	<a href="#">2716800000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí:
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118803679	
Množství	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Verze
Číslo	<a href="#">2716790000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí:
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118803662	
Množství	20 ST	